

**Dubbel U-nyckel DIN 895, nyckelvidder: 12X14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	613000 12X14
GTIN	4045197384508
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida; käftvinkel 15°, kraftigt skaft.

Norm:

DIN 895

Material:

Specialstål (hållfasthet 1200–1400 N/mm²).

Svart yta.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd ₂	14 mm
Nyckelvidd ₁	12 mm
maximal käfthöjd h	6 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	150 mm
Norm	DIN 895
Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad
Material	Specialstål
Yta	brunerad
Produktslag	Skruvnyckel

