

**Dubbel U-nyckel DIN 895, nyckelvidder: 55X60mm****Beställningsdata**

Ordernummer	613000 55X60
GTIN	4045197384713
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida; käftvinkel 15°, kraftigt skaft.

Norm:

DIN 895

Material:

Specialstål (hållfasthet 1200–1400 N/mm²).

Svart yta.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd ₂	60 mm
maximal käfthöjd h	19 mm
Nyckelvidd ₁	55 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	525 mm
Norm	DIN 895
Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad
Material	Specialstål
Yta	brunerad
Produktslag	Skruvnyckel

