

Garant**Sexkantshylsa 3/8 tum Surface Drive, nyckelvidd: 17mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 637125 17 |
| GTIN | 4045197497406 |
| Artikelklass | 61A |

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Hylsutförandet Surface Drive medger fastare passning och bättre kraftöverföring. Trycket verkar direkt på mutterns eller skruvens ytor så att ömtåliga kanter skonas. Även mellanmått i t ex tum (A/F, BSF, BSW) och nötta skruvar kan dras åt eller lossas med Surface Drive.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Ø utgångssidan | 23,4 mm |
| Längd | 27 mm |
| nyckelvidd | 17 mm |
| nyckelvidd | 21/32 tum |
| fyrkantfäste | 3/8 tum |
| Sexkanthylsnyckelprofil | Surfacedrive |
| Norm | DIN 3124 |
| Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive |

| | |
|-------------|------------------|
| Material | Kromvanadinstål |
| Yta | förkromad |
| Produktslag | Hylsnyckelinsats |