

**Fasta u-nycklar, nyckelvidd: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	613300 32
GTIN	4045197384911
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida; käftvinkel 15°, kraftigt skaft.

Norm:

DIN 894

Material:

Specialstål (hållfasthet 1200–1400 N/mm²). Svart yta.

Teknisk beskrivning

Käfttjocklek h_{max}	12,5 mm
nyckelvidd	32 mm
nyckellängd L	290 mm
Nyckelvidder	metrisk
Norm	DIN 894
Käftvinkel	15 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Specialstål
Yta	brunerad
Produktslag	Skruvnyckel

