

HOLEX**Sexkantshylsa 3/8 tum, nyckelvidd: 17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	637220 17
GTIN	4045197163233
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Norm:

DIN 3124

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

OBS!:

GARANT och HOLEX sexkanthylsnyckelinsatser, även i tumdimensioner, finns i vår eShop(GARANT: nr 637232; HOLEX: nr 637222).

Teknisk beskrivning

Ø utgångssidan	23,4 mm
nyckelvidd	17 mm
Längd	27 mm
fyrkantfäste	3/8 tum
Norm	DIN 3124
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar

Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
med AS-drive-profil	nej
Produktslag	Hylsnyckelinsats