

Hårdmetall/granulatrundeller, skiv-Ø: 115mm



Beställningsdata

Ordernummer	569610 115
GTIN	4027497070534
Artikelklass	53L

Beskrivning

Utförande:

Stålrondell med fastlött HM-granulat. Mycket lång livslängd och **extremt hög avverkning**, medelstort korn.

Användningsdata:

Slipning, gradning, anpassning av glasfiberförstärkt plast, kalksandsten, gipsplattor, gasbetong och gummi. Glättning av skalrester på synlig betong.

OBS!:

Inte avsedd för metall. Arbeta med lätt tryck. Undvik slag. Maximalt varvtal 63 m/s (10500 v/ min⁻¹.)

Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
maximalt varvtal:	10500 min ⁻¹
skiv-Ø	115 mm
Slipmedel	HM-Granulat
Formbeskrivning	konvex

Rygg	Stålrondell
optimerad för material	Gummi
optimerad för material	Sten
optimerad för material	Fiberarmerade plaster
optimerad för material	Gipsfiberplattor
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	63 m/s
Produktslag	Kapskiva