



Fasta u-nycklar isolerad, nyckelvidd: 24mm



Beställningsdata

Ordernummer	613330 24
GTIN	2050001014504
Artikelklass	66A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmida, förkromade; med **plastisolering upp till 1000 volt enligt DIN EN 60900/ VDE 0682-201**.

Material:

Kromvanadinstål.

Teknisk beskrivning

Käftjocklek h_{max}	15 mm
nyckellängd L	215 mm
nyckelvidd	24 mm
Nyckelvidder	metrisk
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Käftvinkel	15 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad, med plastisolering
Produktslag	Skruvnyckel

