



Diamantslipskiva PREMIUM*** för sten, skiv-Ø: 100mm



Beställningsdata

Ordernummer	569640 100
GTIN	9003173565698
Artikelklass	53T

Beskrivning

Utförande:

Tunn och robust slipskiva med fastlödda diamantsegment som är inbäddade i ett specialmaterial. Hög **avverknings effekt**, **extremt lång livslängd** och **låg vibrationsnivå** (rena ytor), för torrslipning.

Användningsdata:

För slipning, gradning och glättning av sten och betong med vinkelslipmaskiner. Optimalt varvtal 10000 – 12000 min⁻¹. Maximalt varvtal 15000 varv/min⁻¹.

Material:

Lämplig för betong.

Teknisk beskrivning

Stödkropp	Stålrondell
hål-Ø	22,23 mm
Formbeskrivning	plan
skiv-Ø	100 mm

Slipmedel	Diamant
Slipmedlets beteckning	D
optimerad för material	Sten
Maskin	Vinkelslipmaskiner
rekommenderat varvtal	10000 - 12000 min ⁻¹
maximalt varvtal:	15000 min ⁻¹
Produktslag	Stödtallrikar