

**Lamellslipvals väv, slitsad (A), Ø 100×100 mm, Kornstorlek: 60****Beställningsdata**

Ordernummer	568466 60
GTIN	4045197526694
Artikelklass	52E

Beskrivning**Utförande:**

Radiellt infäst slipduk runt slipvalsens axel. Standardmått **Ø 100×100 mm** resp. smalt utförande **Ø 100×50 mm** för bearbetning av små ytor. Fästhål Ø 19 mm med universalkilspår. Slitsad slipduk.

Användningsdata:

För **mjuk långsgående slipning** även på lätt välvda ytor, mycket anpassningsbar.

OBS!:

Använd distansringsats nr 568439 för breddutjämning vid smala valsar Ø 100×50 mm.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	60
rekommenderat varvtal	3700 min ⁻¹
slipmedelsunderlag	Tyg
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
hyls-Ø	100 mm

Valsbredd	100 mm
Produktnamnsattribut	Ø 100×100 mm
Produktslag	Lamellslipskiva väv, slitsad

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
torrt	lämplig		