



Hylsnyckelhylsa 3/8 tum för Torx®, Torx®-profil: E7



Beställningsdata

Ordernummer	637450 E7
GTIN	4018754003679
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, innerförsänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Invändig fyrkant enligt **DIN 3120**.

Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade.

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

fyrkantsfäste: 3/8 tum

Profilmått A: 6,2 mm

Ø utgångssidan: 9 mm

Längd: 28 mm

Teknisk beskrivning

Ø utgångssidan	9 mm
Torx®-profil	E7
Profilmått A	6,2 mm
Längd	28 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	Hylsnyckel för TORX®-skruvar

Produktlag

Hylsnyckelinsats