



## Tolvkantshylsa, 3/8 tum Lång, nyckelvidd: 22mm



### Beställningsdata

Ordernummer	637300 22
GTIN	4018754002283
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser och **AS-Drive**-profil som skonar skruvar och muttrar. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade.

#### Norm:

**DIN 3124-L**

#### Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

### Teknisk beskrivning

Ø utgångssidan	28,7 mm
Längd	65 mm
nyckelvidd	22 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Produktslag	Hylsnyckelinsats

