

**HOLEX****Sexkantshylsa 3/8 tum, nyckelvidd: 22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	637220 22
GTIN	4045197163271
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

**Norm:**

**DIN 3124**

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**OBS!:**

GARANT och HOLEX sexkanthylsnyckelinsatser, även i tumdimensioner, finns i vår eShop(GARANT: nr 637232; HOLEX: nr 637222).

**Teknisk beskrivning**

Ø utgångssidan	29,6 mm
nyckelvidd	22 mm
Längd	31 mm
fyrkantfäste	3/8 tum
Norm	DIN 3124
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar

Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
med AS-drive-profil	nej
Produktslag	Hylsnyckelinsats