



## Hylsnyckelhylsa 3/8 tum för Torx®, Torx®-profil: E14



### Beställningsdata

Ordernummer	637450 E14
GTIN	4018754003716
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, innerförsänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Invändig fyrkant enligt **DIN 3120**.

Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade.

#### Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

fyrkantsfäste: 3/8 tum

Profilmått A: 12,9 mm

Ø utgångssidan: 16,5 mm

Längd: 28 mm

### Teknisk beskrivning

Ø utgångssidan	16,5 mm
Längd	28 mm
Torx®-profil	E14
Profilmått A	12,9 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	Hylsnyckel för TORX®-skruvar

Produktlag

Hylsnyckelinsats