

**Tolvkantshylsa, 3/8 tum Lång, nyckelvidd: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	637320 10
GTIN	4045197556615
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

**Norm:**

**DIN 3124**

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**OBS!:**

HOLEX Tolvkantsskruvdragarinsatser, också tumdimensioner, finns i vår eShop (nr 637322).

**Teknisk beskrivning**

Längd	64 mm
nyckelvidd	10 mm
Ø utgångssidan	14,6 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Produktslag	Hylsnyckelinsats

