



Tolvkantshylsa, 3/8 tum Lång, nyckelvidd: 16mm



Beställningsdata

Ordernummer	637300 16
GTIN	4018754002221
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser och **AS-Drive**-profil som skonar skruvar och muttrar. Spännings- och skevningfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade.

Norm:

DIN 3124-L

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

Teknisk beskrivning

Ø utgångssidan	21,7 mm
Längd	60 mm
nyckelvidd	16 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Produktslag	Hylsnyckelinsats

