



Skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx® Kort, Torx®-profil: TX27



Beställningsdata

Ordernummer	637560 TX27
GTIN	4018754002856
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade.

Klinga av höglegerat specialstål, blank.

Norm:

DIN 7422

Material:

Chrom-Alloy-Steel, flagnings säker förkromning på nickel.

Teknisk beskrivning

Profilmått A	5 mm
Torx®-profil	TX27
Längd	49 mm
Ø fästsida	17,8 mm
fyrkantfäste	3/8 tum
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag	Hylsnyckelinsats

