



## Hylsnyckelhylsa 3/8 tum för Torx®, Torx®-profil: E6



### Beställningsdata

Ordernummer	637450 E6
GTIN	4018754003662
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, innerförsänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Invändig fyrkant enligt **DIN 3120**.

Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade.

#### Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

fyrkantsfäste: 3/8 tum

Profilmått A: 5,7 mm

Ø utgångssidan: 8 mm

Längd: 28 mm

### Teknisk beskrivning

Längd	28 mm
Profilmått A	5,7 mm
Ø utgångssidan	8 mm
Torx®-profil	E6
fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	Hylsnyckel för TORX®-skruvar

Produktlag

Hylsnyckelinsats