



Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum, sexkant: 7mm



Beställningsdata

Ordernummer	637600 7
GTIN	4018754002603
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade.

Klinga av höglegerat specialstål, blank.

Norm:

DIN 7422

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

OBS!:

SE UPP!

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 637629

Teknisk beskrivning

sexkant	7 mm
Ø fästsida	17,8 mm
Längd	52 mm
fyrkantfäste	3/8 tum
Drivprofil	Sexkantnyckel
Produktslag	Hylsnyckelinsats

