

**Skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx® Lång, Torx®-profil: TX15****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 637565 TX15   |
| GTIN         | 4045197562227 |
| Artikelklass | 62A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, innerförsänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Invändig fyrkant enligt **DIN 3120**.

Klinga av höglegerat specialstål, blank.

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

fyrkantsfäste: 3/8 tum

Profilmått A: 3,3 mm

Ø fästsida: 17,8 mm

Längd: 100 mm

**Teknisk beskrivning**

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Längd         | 100 mm                         |
| Profilmått A  | 3,3 mm                         |
| Ø fästsida    | 17,8 mm                        |
| Torx®-profil  | TX15/200                       |
| fyrkantsfäste | 3/8 tum                        |
| Drivprofil    | Skruvmejslar för TORX®-skruvar |
| Produktslag   | Hylsnyckelinsats               |

