

**Skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx® Lång, Torx®-profil: TX25****Beställningsdata**

Ordernummer	637565 TX25
GTIN	4045197382276
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, innerförsänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Invändig fyrkant enligt **DIN 3120**.

Klinga av höglegerat specialstål, blank.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

fyrkantsfäste: 3/8 tum

Profilmått A: 4,4 mm

Ø fästsida: 17,8 mm

Längd: 100 mm

Teknisk beskrivning

Profilmått A	4,4 mm
Torx®-profil	TX25
Längd	100 mm
Ø fästsida	17,8 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag	Hylsnyckelinsats

