

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Enradig cirkulärborste mikroabrasiv 0,6 mm, SiC 120, Borst-Ø D1 ×
borstbredd: 150X14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	570320 150X14
GTIN	4017359136294
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Enkelradiga borstar med vågigt borstmaterial.

Användningsdata:

För uppruggning, rengöring, borttagning av rost och glödska med mera. Enradiga borstar kan monteras bredvid varandra för att skapa **valsar med variabel bredd**. För individuell användning på slipmaskiner.

Teknisk beskrivning

hål-Ø uppborrningsbar till	30 mm
Borstlängd H ₁	32 mm
maximalt varvtal:	6000 min ⁻¹
Borst-Ø D ₁	150 mm
Borstbredd	14 mm
Håldiameter d ₁	12 mm

Slipmedel	med kiselkarbid (SiC)
Borstmaterial	mikroabrasiv, slipnylon
Slipmedlets beteckning	SiC
Borsttjocklek	0,6 mm
Produktslag	Rundborste