

**U-ringnyckel, nyckelvidd: 17 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	613700 17
GTIN	4045197159540
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidda. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig. Ringsida med **AS-drive**-profil.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromad (flagningssäker), rundad.

OBS!:

AS-drive # den unika profilen. En profil med extrem passform # utvecklad för luft- och rymdfarten. Verktyg med den här profilutrustningen känns igen på **AS-drive**-märkningen.

Fördelar:

- **Skruvorna greppas vid flankerna. # skonsamt mot skruvorna – Längre livslängd för skruvorna.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – säkert grepp och större kraftöverföring**

nyckellängd L: 190 mm

maximal käfthöjd h₁: 8 mm

maximal ringhöjd h_{2max}: 13 mm

Teknisk beskrivning

maximal käfthöjd h ₁	8 mm
nyckellängd L	190 mm
nyckelvidd	17 mm
Nyckelvidder	metrisk

maximal ringhöjd $h_{2\max}$

13 mm

Ringläge

15 grad