

**U-ringnyckel, nyckelvidd: 7 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	613700 7
GTIN	4045197159441
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidda. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig. Ringsida med **AS-drive**-profil.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromad (flagningssäker), rundad.

OBS!:

AS-drive # den unika profilen. En profil med extrem passform # utvecklad för luft- och rymdfarten. Verktyg med den här profilutrustningen känns igen på **AS-drive**-märkningen.

Fördelar:

- **Skruvorna greppas vid flankerna. # skonsamt mot skruvarna – Längre livslängd för skruvarna.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – säkert grepp och större kraftöverföring**

nyckellängd L: 110 mm

maximal käfthöjd h₁: 4 mm

maximal ringhöjd h_{2 max}: 7 mm

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	7 mm
maximal käfthöjd h ₁	4 mm
nyckellängd L	110 mm
Nyckelvidder	metrisk

maximal ringhöjd $h_{2\max}$

7 mm

Ringläge

15 grad