

**Fyrkanthylsnycklar, nyckelvidd: 17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	623100 17
GTIN	4020772040062
Artikelklass	63Q

Beskrivning**Utförande:**

Upprymd fyrkant, härdad.

Norm:**DIN 248****Material:**

Specialstål, anlöpt i bruneringston.

Teknisk beskrivning

Drivprofil	4-kant-hylsnycklar
totallängd	315 mm
nyckelvidd	17 mm
Huvud-Ø	30 mm
Typ	248
tillverkarens beteckning	248
Produktslag	hylsnyckel