



## U-ringnyckel, nyckelvidd: 10 mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 613700 10     |
| GTIN         | 4045197159472 |
| Artikelklass | 61A           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig. Ringsida med **AS-Drive**-profil.

#### Norm:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromad (flagnings säker), rundad.

#### OBS!:

**AS-Drive** – en unika profilen. En profil med extrem passform # utvecklad för flyg och rymdfart.

Verktyg med den här profilutrustningen känns igen på **AS-Drive**-märkningen. **Fördelar:**

- **Skrubar grips i flankerna. – Skruvarna skonas. – Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

nyckellängd L: 125 mm

maximal käfthöjd h<sub>1</sub>: 5 mm

maximal ringhöjd h<sub>2 max</sub>: 9 mm

### Teknisk beskrivning

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| nyckellängd L                       | 125 mm  |
| maximal käfthöjd h <sub>1</sub>     | 5 mm    |
| nyckelvidd                          | 10 mm   |
| Nyckelvidder                        | metrisk |
| maximal ringhöjd h <sub>2 max</sub> | 9 mm    |

Ringläge

15 grad