



U-ringnyckel, nyckelvidd: 11 mm



Beställningsdata

Ordernummer	613700 11
GTIN	4045197159489
Artikelklass	61A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig. Ringsida med **AS-Drive**-profil.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromad (flagningssäker), rundad.

OBS!:

AS-Drive – en unika profilen. En profil med extrem passform # utvecklad för flyg och rymdfart.

Verktyg med den här profilutrustningen känns igen på **AS-Drive**-märkningen. **Fördelar:**

- **Skrubar grips i flankerna. – Skruvarna skonar. – Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

nyckellängd L: 135 mm

maximal käfthöjd h₁: 5,5 mm

maximal ringhöjd h_{2 max}: 10 mm

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	11 mm
nyckellängd L	135 mm
maximal käfthöjd h ₁	5,5 mm
Nyckelvidder	metrisk
maximal ringhöjd h _{2 max}	10 mm

Ringläge

15 grad