

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Enradig cirkulärborste Rostfri tråd 0,30 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd:
200X16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	570310 200X16
GTIN	4017359159736
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Enkelradiga borstar med vågigt borstmaterial.

Användningsdata:

För uppruggning, rengöring, borttagning av rost och glödska med mera. Enradiga borstar kan monteras bredvid varandra för att skapa **valsar med variabel bredd**. För individuell användning på slipmaskiner.

Teknisk beskrivning

hål-Ø uppborrningsbar till	80 mm
Borstbredd	16 mm
Borstlängd H ₁	33 mm
Borst-Ø D ₁	200 mm
maximalt varvtal:	6000 min ⁻¹
Håldiameter d ₁	16 mm

Borstmaterial	INOX-tråd
Borsttjocklek	0,3 mm
Produktslag	Rundborste