

HOLEX**Ring- och sexkantnyckel, fosfaterad, nyckelvidd: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	613900 16
GTIN	4045197385161
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.

Teknisk beskrivning

maximal käfthöjd h1	8 mm
nyckellängd L	200 mm
nyckelvidd	16 mm
Nyckelvidder	metrisk
maximal ringhöjd h _{2 max}	13 mm
Ringläge	15 grad
Material	Kromvanadinstål
Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad
Produktslag	Skruvnyckel

