

**Ring- och sexkantnyckel, fosfaterad, nyckelvidd: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	613900 12
GTIN	4045197385130
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.  
Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Kromvanadinstål, fosfaterat.

**Teknisk beskrivning**

maximal käfthöjd h1	5,5 mm
nyckelvidd	12 mm
nyckellängd L	160 mm
Nyckelvidder	metrisk
maximal ringhöjd h <sub>2 max</sub>	10 mm
Ringläge	15 grad
Material	Kromvanadinstål
Yta	fosfaterad
Produktnamnsattribut	fosfaterad
Produktslag	Skruvnyckel

