



## JOKER 6001 Switch U-ringspärrnyckel, omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 19mm



### Beställningsdata

Ordernummer	614875 19
GTIN	4013288184764
Artikelklass	63F

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmida. Ringsidan med lättgående, stabil ringspärr med fina tänder (80 st). Mycket liten omtagsvinkel på 4,5°.

U-sidan med dubbel sexkantprofil och utbytbar, härdad metallplatta har en hållarfunktion och fungerar som ändanslag och möjliggör liten omtagsvinkel.

Ringsidan vinklad 15°, omkopplingsbar

#### Material:

Krommolybdenstål, mattförokromat.

### Teknisk beskrivning

ring-Ø D	34,7 mm
Ringhöjd h <sub>2</sub>	11 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckelvidd	19 mm
nyckellängd L	246 mm
Käfthöjd h <sub>1</sub>	9,5 mm
Käftbredd b	42 mm
tillverkarens beteckning	6001 Joker Switch
Ringläge	15 grad
Omtagsvinkel	4,5 grad

Material	Krommolybdenstål
Yta	mattförokromad
Spärnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnyckel

---

## Tillbehör

Adapter för ringspärnyckel Typ 3	614850 3
----------------------------------	----------