

**Mahr****Vinklad mäturshållare 90°, inspänningslängd: 50mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 434919 50     |
| GTIN         | 4059192016272 |
| Artikelklass | 43A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Vinklad hållare för mätklockor med inspänningskaftdiameter 8 mm h6.

Anslutningsgänga M2,5 för alla sondformer. **Mätspetsväg = 3 mm.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive standardmätspets med HM-kula (Ø 3 mm).

**Teknisk beskrivning**

|   |         |
|---|---------|
| Mätspetsväg   | 3 mm    |
| Inspänningslängd L <sub>1</sub>                     | 50 mm   |
| Längd L <sub>2</sub> hållare (utan inspänningskaft) | 34,5 mm |
| anslutningsgänga                                    | M2,5    |
| inspänningskaftets Ø                                | 8 mm    |
| Produktslag   | Hållare |

