

Inställningsring DIN 2250 C, Nominell Ø: 67mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 484030 67 |
| GTIN | 2050001955128 |
| Artikelklass | 48B |

Beskrivning

Utförande:

Inställningsringar (kontrollringar) av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och finläppat. **Inställningsringarna är märkta med ärvärdet.** Tillverkartoleransen för hålet är JS4.

Användningsdata:

För allmänna arbeten, t ex för inställning och kontroll av mätinstrument.

Norm:

Nach **DIN 2250 C.**

OBS!:

Andra mellanstorlekar upp till 320 mm kan enkelt beställas, t.ex. 484030 storlek 82.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|------------|
| Toleransområde | JS |
| nominellt mått | 67 mm |
| Norm | DIN 2250 C |
| Hålets tillverkartolerans | JS4 |
| Material | Tolkstål |

| | |
|-------------|------------------|
| Kvalitet | 4 |
| Kalibrering | L7 |
| Produktslag | Inställningsring |

Tjänster

| | |
|---------------------------------------------------|------------|
| DAkS-kalibreringInställningsring Maximal Ø 200 mm | 028470 200 |
| KalibreringInställningsring Maximal Ø 100 mm | 028400 100 |