



## Sexkantskruvdragarhusla 3/8 tum, sexkant: 9/32tum



### Beställningsdata

Ordernummer	637640 9/32
GTIN	2050001016188
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade.

Klinga av höglegerat specialstål, blank.

#### Norm:

**DIN 7422**

#### Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

### Teknisk beskrivning

Ø fäst sida	17,8 mm
Längd	52 mm
sexkant	9/32 tum
fyrkantfäste	3/8 tum
Drivprofil	Sexkantnyckel
Produktslag	Hylsnyckelinsats

### Tillbehör

Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 7 mm

637600 7