

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Huvborste Ståltråd 0,35 mm, Borst-Ø D1: 60mm****Beställningsdata**

Ordernummer	573000 60
GTIN	4017359005767
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Vågig ståltråd fast inpressad i stålstommen. För användning på vinkelslipar och stationära maskiner.

Med **invändig gänga M14**. Med **invändig gänga M14**.

Användningsdata:

Mycket lämplig för ytbearbetning, gradning, rostborttagning, polering samt för borttagning av färg, grundfärg, lack, glödskalmed mera.

Teknisk beskrivning

Borstlängd H ₁	20 mm
Borsttjocklek	0,35 mm
Borst-Ø D ₁	65 mm
maximalt varvtal:	12000 min ⁻¹
gängaM	M14
Borstmaterial	Ståltråd
Produktslag	Huvborste

