

3M Scotch-Brite™

Bristle Brush typ C Ø 76 mm Skaft-Ø 6 mm, BB-ZS, Kornstorlek: 120**Beställningsdata**

Ordernummer	573550 120
GTIN	54046719316361
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Bristle gjutna specialrengöringsborstar är homogena slipelement med en blandning av precisionsformat keramikkorn och aluminiumoxid och med **utomordentlig användningstid.**

Extremt flexibla och anpassningsbara.

Den **radiella** Bristle Brush består av enskilda segment (ca 1,6 mm bredd).

Hylsdorn (**skaft-Ø 6 mm**) gjutet med segment.

Med böjda borst (typ C) för **bearbetning av profilerade ytor.**

Användningsdata:

Observera rotationsriktningen.

För sågskärpningsmaskiner eller flexibla axlar utan extra tillbehör.

För nästan alla material med högsta tänkbara arbets säkerhet. För borttagning av rost, limrester, färg, mindre repor och grader. För övergångar, finisharbeten, polering, rengöring och gradning.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	120
Färg	vit

Borst-Ø D ₁	76 mm
maximalt varvtal:	10000 min ⁻¹
Borstbredd	10 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
Slipmedlets beteckning	Keramik
Produktnamnsattribut	BB-ZS
tillverkarens beteckning	BB-ZS
Produktslag	Rundborste