

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Digital snabbmätare för utvärdig mätning, mätområde: 0-15Smm****Beställningsdata**

Ordernummer	438990 0-15S
GTIN	2050001918994
Artikelklass	46Q

**Beskrivning****Utförande:**

En fast och en rörlig arm med sfäriska mätspetsar av hårdmetall. **Digitaldisplay för absolutvärde.** Genom inmatning av förinställningsvärden kan avvikelser fastställas från valfritt värde.

**Funktion:**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive laddningsplatta med anslutningstillbehör och bruksanvisning.

**Specialtillbehör:**

Datakabeladapter nr 498954 storlek A3, datakabel nr 497440, trådlös adapter nr 498954 storlek A4.

**Teknisk beskrivning**

repeternoggrannhet	0,005 mm
mätområde	0 - 15 mm
maximal skänkellängd L (mätdjup)	45 mm
felgräns	±0,015 mm
mätkraft	1,3 - 1,5 N
mätkontaktlängd nedtill Hf	12 mm

mätkontaktlängd upptill Hb	12 mm
minimalt spår djup	1,5 mm
maximalt spår djup	11 mm
skärradie	0,4 mm
Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
avläsning sifferstegvärde	0,001 mm
avläsning sifferstegvärde	0,002 mm
avläsning sifferstegvärde	0,005 mm
avläsning sifferstegvärde	0,01 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Kalibrering	C7
Produktslag	Utvändig snabbgivare

## Tjänster

KalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023450 S
DAkkS-kalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023460 S

## Tillbehör

Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Anslutningskabel Typ D1	497440 D1

Anslutningskabel Typ D2	497440 D2
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Gränssnittsadapter Typ A4	498954 A4
Gränssnittsadapter Typ A3	498954 A3
Anslutningskabel Typ USB2	497440 USB2