

**HOLEX****Spetstång, vinklad, blank, med grepphylsor, totallängd: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	713595 200
GTIN	4045197887412
Artikelklass	72B

**Beskrivning****Utförande:**

Extra långa, ovala/spetsiga käftar. Induktionshårdade skär (ca 61 HRC), lämpliga för både hård och mjuk tråd. Backar med räfflade gripytor.

Blank tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

**Norm:**

**DIN ISO 5745**

**Material:**

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

**Teknisk beskrivning**

käftlängd	73 mm
totallängd	200 mm
U-form	oval/spetsig, vinklad (40°–45°)
Norm	DIN ISO 5745
Käftarnas egenskap	Induktionshårdade skär (ca 60 HRC)
backarnas utförande	räfflade gripytor
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material	Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat
Yta	blank

Produktlag

Multifunktionstång