

**Hårdmetallhammarborr "7X" SDS-Plus, Ø×total längd: 5X110mm****Beställningsdata**

Ordernummer	789057 5X110
GTIN	3165140844147
Artikelklass	76K

Beskrivning**Utförande:**

Huvud av solid hårdmetall med 4 skär. Formade skär för hög borreffekt, lång livslängd och lågt slitage. Ingen risk att skären fastnar i armerad betong.

Användningsdata:

För borring i betong, natursten och murverk – med maximal borrkomfort. Mycket lugn gång, perfekt för cirkelrunda hål. **2+2-spiraldesign** för snabb utmatning av borrarspån, låga vibrationer och hög stabilitet. Mindre tröttande arbete och mindre belastning på maskinen.

Skaft: SDS Plus

spirallängd: 50 mm

Teknisk beskrivning

spirallängd	50 mm
Antal skär Z	4
totallängd	110 mm
Ø	5 mm
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagborring
Skaft	SDS Plus
Produktslag	Stenborr