

**Hårdmetallhammarborr "7X" SDS-Plus, Øxtotal längd: 6X165mm****Beställningsdata**

Ordernummer	789057 6X165
GTIN	3165140844277
Artikelklass	76K

**Beskrivning****Utförande:**

Huvud av solid hårdmetall med 4 skär. Formade skär för hög borreffekt, lång livslängd och lågt slitage. Ingen risk att skären fastnar i armerad betong.

**Användningsdata:**

För borring i betong, natursten och murverk – med maximal borrar komfort. Mycket lugn gång, perfekt för cirkelrunda hål. **2+2-spiral design** för snabb utmatning av borrar spån, låga vibrationer och hög stabilitet. Mindre tröttande arbete och mindre belastning på maskinen.

Skaft: SDS Plus

spirallängd: 100 mm

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	4
spirallängd	100 mm
totallängd	165 mm
Ø	6 mm
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagborring
Skaft	SDS Plus
Produktslag	Stenborr