



## Hårdmetallhammarborr "7X" SDS-Plus, Ø×total längd: 15X265mm



### Beställningsdata

Ordernummer	789057 15X265
GTIN	3165140844758
Artikelklass	76K

### Beskrivning

#### Utförande:

Huvud av solid hårdmetall med 4 skär. Formade skär för hög borreffekt, lång livslängd och lågt slitage. Ingen risk att skären fastnar i armerad betong.

#### Användningsdata:

För borring i betong, natursten och murverk – med maximal borrkomfort. Mycket lugn gång, perfekt för cirkelrunda hål. **2+2-spiraldesign** för snabb utmatning av borrarspån, låga vibrationer och hög stabilitet. Mindre tröttande arbete och mindre belastning på maskinen.

Skaft: SDS Plus

spirallängd: 200 mm

### Teknisk beskrivning

spirallängd	200 mm
Ø	15 mm
Antal skär Z	4
totallängd	265 mm
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagborring
Skaft	SDS Plus
Produktslag	Stenborr