



Hårdmetallhammarborr "7X" SDS-Plus, Ø×total längd: 14X215mm



Beställningsdata

Ordernummer	789057 14X215
GTIN	3165140844697
Artikelklass	76K

Beskrivning

Utförande:

Huvud av solid hårdmetall med 4 skär. Formade skär för hög borreffekt, lång livslängd och lågt slitage. Ingen risk att skären fastnar i armerad betong.

Användningsdata:

För borring i betong, natursten och murverk – med maximal borrkomfort. Mycket lugn gång, perfekt för cirkelrunda hål. **2+2-spiraldesign** för snabb utmatning av borrarspån, låga vibrationer och hög stabilitet. Mindre tröttande arbete och mindre belastning på maskinen.

Skaft: SDS Plus

spirallängd: 150 mm

Teknisk beskrivning

Ø	14 mm
Antal skär Z	4
spirallängd	150 mm
totallängd	215 mm
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagborring
Skaft	SDS Plus
Produktslag	Stenborr