

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rundborste med skaft mikroabrasiv, SiC kornstorlek 320, Borst-Ø D1 × borstbredd L1: 70X10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574450 70X10
GTIN	4017359139431
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Slipnylonborst med kiselkarbid, inpressad i stålhylsa, **tapp-Ø 6 mm**.

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrhagning av rost eller glödska samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

Torr- och våtfinslipning av aluminium, stål, INOX och plaster. Maximal arbetstemperatur 80°C.

Teknisk beskrivning

rekommenderat varvtal	4000 min ⁻¹
Borst-Ø D ₁	70 mm
Borstlängd H ₁	20 mm
Kornstorlek	320
maximalt varvtal:	15000 min ⁻¹

Skaftdiameter D _s	6 mm
Slipmedlets beteckning	SiC
Produktslag	Rundborste