

**Sidavbitare VDE-isolerad, totallängd: 140mm****Beställningsdata**

Ordernummer	725351 140
GTIN	4045197888068
Artikelklass	72B

Beskrivning**Utförande:**

Slimmad form med induktionshårdade skär (ca 62 HRC).

Blank tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 för arbeten under spänning upp till 1 000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

totallängd	140 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	1,8 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	4 mm
Norm	DIN ISO 5749
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 62 HRC)
Material	Specialverktogsstål
Yta	blank

Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej
med inkopplingsbar retur fjäder	nej
Produktslag	Skärande tång