

**Ringskiftnyckel tum, förkromad, nyckelvidd: 1/4tum****Beställningsdata**

Ordernummer	613970 1/4
GTIN	4045197550033
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

maximal käfthöjd h1	4 mm
nyckelvidd	1/4 tum
nyckellängd L	101 mm
Nyckelvidder	tum
maximal ringhöjd h _{2max}	6 mm
Ringläge	15 grad
Yta	förkromad
Produktnamnsattribut	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel

