

**ER-spännhylsa med tätning, ER32, nom. spann-Ø d: 5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309001 5
GTIN	4045197888624
Artikelklass	32Z

**Beskrivning****Utförande:**

Helt härdad och slipad. Polerad. Endast för nominell Ø.

**Teknisk beskrivning**

fäste	ER32
Norm	ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet	≤ 10 µm
Typ	469 E
Utvändig-Ø D	33 mm
totallängd L	40 mm
Produktslag	Spännhylsa