

3M Scotch-Brite™

**Bristle Brush typ C Ø 76 mm Skaft-Ø 6 mm, BB-ZS, Kornstorlek: 80****Beställningsdata**

Ordernummer	573550 80
GTIN	54046719316354
Artikelklass	53M

**Beskrivning****Utförande:**

Bristle gjutna specialrengöringsborstar är homogena slipelement med en blandning av precisionsformat keramikorn och aluminiumoxid och med **utomordentlig användningstid**.

**Extremt flexibla och anpassningsbara.**

Den **radiella** Bristle Brush består av enskilda segment (ca 1,6 mm bredd).

Hylsdorn (**skaft-Ø 6 mm**) gjutet med segment.

Med böjda borst (typ C) för **bearbetning av profilerade ytor**.

**Användningsdata:**

Observera rotationsriktningen.

För sågskärpningsmaskiner eller flexibla axlar utan extra tillbehör.

**För nästan alla material med högsta tänkbara arbets säkerhet.** För borttagning av rost, limrester, färg, mindre repor och grader. För övergångar, finisharbeten, polering, rengöring och gradning.

**Teknisk beskrivning**

Borst-Ø D <sub>1</sub>	76 mm
Färg	gul
Kornstorlek	80
maximalt varvtal:	10000 min <sup>-1</sup>

Borstbredd	10 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
Slipmedlets beteckning	Keramik
Produktnamnsattribut	BB-ZS
tillverkarens beteckning	BB-ZS
Produktslag	Rundborste