

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rundborste med skaft Ståltråd 0,30 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:
30X6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574000 30X6
GTIN	4017359008720
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Vågiga specialtrådkvaliteter, **tapp-Ø 6 mm.**

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrhagning av rost eller glödska samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

För rostborttagning, brotttagning av skal, rengöring.

Teknisk beskrivning

Borstjocklek	0,3 mm
Borstlängd H ₁	6 mm
Borst-Ø D ₁	30 mm
maximalt varvtal:	20000 min ⁻¹
Borstbredd L ₁	6 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
Borstmaterial	Ståltråd

Flätmönster	vågig
Produktslag	Rundborste