

**Ringskiftnyckel tum, förkromad, nyckelvidd: 7/8tum****Beställningsdata**

Ordernummer	613970 7/8
GTIN	4045197550736
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

nyckellängd L	261 mm
maximal käfthöjd h1	10 mm
nyckelvidd	7/8 tum
Nyckelvidder	tum
maximal ringhöjd h _{2max}	15 mm
Ringläge	15 grad
Yta	förkromad
Produktnamnsattribut	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel

