

**Ringskiftnyckel tum, förkromad, nyckelvidd: 15/16tum****Beställningsdata**

Ordernummer	613970 15/16
GTIN	4045197550743
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

nyckellängd L	281 mm
maximal käfthöjd h ₁	12 mm
nyckelvidd	15/16 tum
Nyckelvidder	tum
maximal ringhöjd h _{2max}	16 mm
Ringläge	15 grad
Yta	förkromad
Produktnamnsattribut	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel

