



## Ringskiftnyckel, långt utförande, nyckelvidd: 14mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 614200 14     |
| GTIN         | 4018754019229 |
| Artikelklass | 63A           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring.

#### Norm:

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

#### OBS!:

**AS-Drive** – en unika profilen. En profil med extrem passform – utvecklad för flyg och rymdfart.

Verktyg med den här profiltrustningen känns igen på **AS-Drive**-märkningen. **Fördelar:**

- **Skrubar grips i flankerna. – Skruvarna skonas. – Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

<strong>SE UPP!

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 614600</strong>

### Teknisk beskrivning

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| nyckelvidd                          | 14 mm   |
| Ringsida AS-drive                   | ja      |
| maximal käfthöjd h <sub>1</sub>     | 6,5 mm  |
| nyckellängd L                       | 210 mm  |
| Nyckelvidder                        | metrisk |
| maximal ringhöjd h <sub>2 max</sub> | 10 mm   |

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Ringläge             | 15 grad               |
| Tillverkningsprocess | sänksmida             |
| Material             | Chrome-Alloy-Steel    |
| Yta                  | förkromning på nickel |
| Produktslag          | Skruvnyckel           |